

Garant**DCGT 04T002, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCGT 04T002 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånbryder: AF
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	Diamant
Type	HU7315-1
Spånbryder	AF
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DC.T 11T308

Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning