

Garant**DCGT 04T002, Type: HB7025-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCGT 04T002 HB7025-1 Type: HB7025-1

Spånryder: SF

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mmTilspænding f : 0,03 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	SF
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7025-1
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 180 m/min

ISO-kode, vendeskærsplatte	DC.T 11T308
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning