

Garant**DCGT 04T002, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCGT 04T002 HB7125-1 Type: HB7125-1
Spånryder: VF
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 150 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	HB7125-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	VF
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DC.T 11T308
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 150 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning