

**Garant****VCGT 050102, Type: HB7125-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Artikelklasse	211

**Beskrivelse**

VCGT 050102 HB7125-1 Type: HB7125-1  
Spånryder: VF  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 150 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,03 - 0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102
Type	HB7125-1
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm

Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 150 m/min
Spånryder	VF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning