

Garant**DCGW 04T001, Skærkantudførelse: N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268098 N
GTIN	4062406575984
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

PKD-udførelse.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,05 - 1 mm
Antal skift/skær	1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 800 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 04T001
Skæremateriale	PKD
Type	PKD
Hjørneradius	0,1 mm

Skærkantudførelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,03 - 0,035 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning