

**Skridsikert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm, Type: LUMINOS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	964970 LUMINOS
GTIN	4042448841971
Artikelklasse	97M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvklebende bundmærkningsbånd tesa® **skridsikringsbånd 60950-60953** til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning. Fosforescerende af hensyn til sikkerheden, hvis belysningen svigter

**Norm:**

DIN 51130, DIN 67510.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	15 m
Strækevne	200 %
Tykkelse	0,85 mm
temperaturbestandig op til	-5 - 50 °C
Klæbekraft på stål	100 N/mm

Klæbebåndstype	enkeltsidet
Farve	efterlysende
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbemiddel	akrylat
Anvendelse	Markering
Bredde	25 mm
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	overriveligt med hånden
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd