

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212006 32/4 |
| GTIN | 4062406576516 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Cirkulær borefræsning Ø D_{min} | 54 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Holdegevind M | M16 |
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 19,45 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Ø D_2 | 28,7 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 62 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Skær-Ø D_c | 32 mm |
| Ø D_3 | 22 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 42 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 2,06 grader |
| passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T |
| Cirkulær borefræsning a_p | 2,5 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Fræser egnet til platteform | rund |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2 | 219878 2 |
|------------------------------------|----------|