

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	115 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Udhængslængde L_1	59 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Ø D_3	15 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	12,45 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a_p	1,6 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------