

Garant
Kopi- og planfræser, indekseret, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Indvendig køling	ja
Udhængslængde L_1	55 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	30 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	105 mm
Rampingvinkel α_{maks}	5,37 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	7,45 mm
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm

Skaft-Ø D _s h ₆	20 mm
Cirkulær borefræsning a _p	0,7 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Ø D ₃	10 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------