

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212006 20/2 |
| GTIN | 4062406576493 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Antal skær Z | 2 |
| Vendeplatteskruesæt | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Cirkulær borefræsning a_p | 0,7 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{alt}}$ | 30 mm |
| Ø D_3 | 10 mm |
| passende vendeskærsplatter | RPK.10T3M0T |
| Ø D_2 | 17,7 mm |
| Skær-Ø D_c | 20 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 5,37 grader |

| | |
|--|-------------------|
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm |
| $\varnothing D_1 h_6$ | 10,5 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$ | 38 mm |
| Holdegevind M | M10 |
| Ramplinglængde L for α_{\max} | 7,45 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Fræser egnet til platteform | rund |
| Fræseanvendelse | Rampling |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2 | 219878 2 |
|------------------------------------|----------|