

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

**Bemærk:**

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	74 mm
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	2,5 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,36 grader
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	5
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm

Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	29,45 mm
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	42 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------