

Garant**Slibevifter Fiber (ZA) rondelformet, middel, Hoved-Ø×hovedbredde:
80X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554940 80X50
GTIN	4062406573720
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). **Idel til bearbejdning af specialstål.** Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Særligt velegnet til konturslibning.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	7000 min ⁻¹
Hoved-Ø	80 mm
Anbefalet omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Hovedbredde	50 mm
Skaft-Ø	6 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Kornstørrelsessammenligning	180

Finhedsgrad	middel
Produktnavnsegenskab	middel
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		