

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL+, Handskestørrelse: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094421 12
GTIN	4062406574208
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god følelse og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Perfekte til **oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare**, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	MASTER CUT
-------	------------

Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Bæremateriale	HPPE
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker