

Garant**CCGT 030101, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Artikelklasse	211

Beskrivelse

CCGT 030101 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånryder: AF
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	AF
Hjørneradius	0,1 mm
Belægning	Diamant
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 300 m/min
Primær anvendelse	N
Type	HU7315-1

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 030101
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning