

Garant**VCGW 050101, Skærkantudførelse: N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268099 N
GTIN	4062406576004
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

PKD-udførelse.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	PKD
Tilspænding f	0,03 - 0,035 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 050101
Hjørneradius	0,1 mm
Primær anvendelse	N
Type	PKD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 800 m/min
Skærkantudførelse	N

Antal skift/skær	1
Skæredybde a_p	0,05 - 1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning