

**Garant**
**HM-notfræser på skaft, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 38,5X10 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208025 38,5X10
GTIN	4045197199157
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Skærer på periferien, krydsfortandet. Sidefladerne er fritslebne og kan derfor ikke klemme i emnet. Med spånbrydere- type NF.

**Bemærk:**

Til fræsning af skivefjedernoter i henhold til DIN 6888 eller fræsning af små slidser.

Hel not:  $f_z$  for  $a_p = 0,25 \times D$ .

Type: NF

Antal tænder Z: 10

Antal tænder Z: 10

Til skivefjedre DIN 6888: 10,0×15,0 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 11,8 mm

Samlet længde L: 71 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12 mm

Tilspænding  $f_z$  til notfræsning i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	38,5 mm
Til skivefjedre DIN 6888	10,0×15,0 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Antal tænder Z	10
Fristilling-Ø $D_1$	11,8 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	71 mm
Type	NF
Skærlængde L <sub>c</sub>	10 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 850 D/F
Fræseprofil	kryds-fortandet
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	vandret
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	grøn
Produkttype	Skaftfræser