

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	42 mm
$\text{Ø } D_1 \text{ h6}$	17 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2,5 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\text{Ø } D_{\text{maks}}$	68 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,79 grader
Skær-Ø D_c	35 mm
$\text{Ø } D_3$	25 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	22,45 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Holdegevind M	M16
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------