

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

### Bemærk:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	52 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning $a_p$	4 mm
Ø $D_3$	20 mm
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,84 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{\text{alt}}$	42 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2