

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede form Slutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

### Bemærk:

**$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

## Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	4 mm
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\max}$	124 mm
Ø $D_3$	51 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T

Indvendig køling	ja
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	6
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	114 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	47,94 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------