

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede form Slutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

**Bemærk:**

**$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader
Antal skær Z	7
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	148 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	4 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\max}$	64,94 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	0,74 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
Holdeboring- $\varnothing$	27 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	50 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------