

**Fræserspændeskruer gennemboret, DIN 6367, Til dorn-Ø: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309861 50
GTIN	4250122681601
Artikelklasse	30N

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.  
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

**Bemærk:**

Kompatibel med

- **Interface HSK, PSC.**
- **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M24
Gevindlængde	36 mm
Hovedtykkelse	12 mm
Til dorn-Ø	50 mm
Hoved-Ø	63 mm
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer