

**Fræserspændeskruer gennemboret, DIN 6367, Til dorn-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309861 40
GTIN	4250122674214
Artikelklasse	30N

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.  
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

**Bemærk:**

Kompatibel med

- **Interface HSK, PSC.**
- **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

**Teknisk beskrivelse**

Til dorn-Ø	40 mm
Gevindlængde	30 mm
Hoved-Ø	52 mm
Gevind M	M20
Hovedtykkelse	10 mm
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer