

Garant**HM-vinkelfræser, form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208037 38
GTIN	4045197270016
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Vinkeltolerance $\pm 8'$.**Bemærk:**

Til fræsning af føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

Indtil helt indgreb f_z køre med 50 %.

Indvendig køling: nej

Antal tænder Z: 9

Antal tænder Z: 9

Fristilling-Ø D_1 : 15 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mmSkærlængde L_c : 16 mmTilspænding f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	38 mm
Fristilling-Ø D_1	15 mm
Antal tænder Z	9
Tilspænding f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Samlet længde L	80 mm

Skærlængde L _c	16 mm
Form	C
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 1833
Tolerance, nom. Ø	js16
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	60 grader
Farvering	grøn
Produkttype	Skaftfræser