



Fræserspændeskruer gennemboret, DIN 6367, Til dorn-Ø: 60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309861 60
GTIN	4250122681618
Artikelklasse	30N

Beskrivelse

Anvendelse:

Til fastgørelse af forsatsfræsere.
Afgiver kølemiddel via borer i siden.

Bemærk:

Kompatibel med

- **Interface HSK, PSC.**
- **Interface SK og BT kun med holderform ADB.**

Teknisk beskrivelse

Hovedtykkelse	14 mm
Til dorn-Ø	60 mm
Gvindlængde	45 mm
Gvind M	M30
Hoved-Ø	75 mm
Norm	DIN 6367

Produkttype

Spændeskruer