

**Garant**
**HM-T-not-skrub- og skrubsletfræser, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208034 12,5X6
GTIN	4045197269041
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

**Med ny højeffektiv belægning** til optimale standtider. Sidefladerne er fritslebne og kan derfor ikke klemme i emnet.

**Bemærk:**

Egnet til fræsning af T-noter iht. DIN 650.

Indtil helt indgreb  $f_z$  køre med 50 %.

Type: NF

Antal tænder Z: 6

Antal tænder Z: 6

Til T-noter DIN 650: 6 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 5 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	12,5 mm
Til T-noter DIN 650	6 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding $f_z$ i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Antal tænder Z	6
Fristilling-Ø $D_1$	5 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	57 mm
Type	NF
Skærlængde L <sub>c</sub>	6 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 851
Fræseprofil	kryds-fortandet
Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	12 grader
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Farvering	grøn
Produkttype	Skaftfræser