

**Garant****DCGW 04T001, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268096 G
GTIN	4062406578145
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

CBN-udførelse.

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	H
Tilspænding $f$	0,04 - 0,06 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 04T001
Skæremateriale	CBN

Hjørneradius	0,1 mm
Type	BU7220
Skærkantudførelse	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning