


Strygesten til hårdmetal og støbegods siliciumkarbid (SiC), egaliseret grov / fin, Længdexbredde: 150X50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

Siliciumkarbid i middelhård binding. Nederst SiC-korn 280 / 320 (fin); øverst SiC-korn 100 (grov).

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Egaliserede strygesten er desuden afrettet til en perfekt plan overflade.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov / fin
Længde	150 mm
Bredde	50 mm
Højde	25 mm
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		