

Strygesten til stål korund (A), egaliseret grov / fin, Længde×bredde: 150X50mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558865 150X50 |
| GTIN | 4260496536735 |
| Artikelklasse | 56Z |

Beskrivelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

Korund i middelhård binding. Nederst normal korund (A) korn 100 (grov); øverst ædelkorund-korn 280 / 320 (fin).

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Egaliserede strygesten er desuden afrettet til en perfekt plan overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|------------|
| Bredde | 50 mm |
| Finhedsgrad | grov / fin |
| Længde | 150 mm |
| Højde | 25 mm |
| Produkttype | Strygesten |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |