

Garant**Skaftfræser HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191520 25
GTIN	4045197103321
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med flere skær. **Excentrisk bagslibning.**

Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Fremragende resultater ved tørfræsning.

Str. 6M–25M **MID-fræser:**

Mål iht. **fabriksstandard**, som **ligger mellem** DIN 844 **kort** og DIN 844 **lang**. **Specielt egnet** til **form-** og **værktøjsfremstilling**, da de **mellemlange mål** giver højere **stabilitet** end lange fræsere iht. DIN 844 lang.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,046 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L_c	45 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	138 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	83 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	64 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	64 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	55 m/min	K
CuZn	betinget egnet	110 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		