

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
Holdeboring-Ø	22 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	39,45 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,02 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	102 mm
Skær-Ø D_c	52 mm

Antal skær Z	5
Ø D ₃	42 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Cirkulær borefræsning a _p	2,5 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	94 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------