

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede form Slutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
Ø D ₃	113 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Cirkulær borefræsning a _p	4 mm
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	238 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader

Skær-Ø D_c	125 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Antal skær Z	10
Rampinglængde L for α_{maks}	109,94 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,44 grader
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	248 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------