

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0$ mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{\max}	1,3 grader
Indvendig køling	ja
Holdeboring-Ø	22 mm
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
Skær-Ø D_c	52 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{\min}	92 mm

Antal skær Z	5
Ramplinglængde L for α_{maks}	36,94 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Ø D ₃	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	102 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------