

Garant

Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	30 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,79 grader
Ramplinglængde L for α_{\max}	26,94 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	82 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Indvendig køling	ja

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D_c	42 mm
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	72 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
------------------------------------	----------