

Garant**VCGW 050101, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268097 G
GTIN	4062406578152
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

CBN-udførelse.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	CBN
Skæredybde a_p	0,03 - 0,08 mm
Type	BU7220
Tilspænding f	0,04 - 0,06 mm/o
Primær anvendelse	H
Skærkantudførelse	G
Hjørneradius	0,1 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 050101
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning