

Strygesten til stål korund (A), egaliseret grov / fin, Længde×bredde: 200X50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

Korund i middelhård binding. Nederst normal korund (A) korn 100 (grov); øverst ædelkorund-korn 280 / 320 (fin).

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Egaliserede strygesten er desuden afrettet til en perfekt plan overflade.

Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Højde	25 mm
Længde	200 mm
Finhedsgrad	grov / fin
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		