

Mitutoyo**T-not-mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleskær, længde	6,5 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Kalibrering	B2
Aflæsning	0,01 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100