

Garant
HM-torusfræser, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 3/0,3 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	206140 3/0,3
GTIN	4045197123404
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 3,5 mm

Skærradius R_1 : 0,3 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 10 mm

Fristilling-Ø D_1 : 2,8 mm

Samlet længde L: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
L_2	20 mm
Skær-Ø D_c	3 mm
Antal tænder Z	2
Skærradius R_1	0,3 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	10 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,013 mm
Fristilling-Ø D_1	2,8 mm
Skaft-Ø D_s	3 mm

Skærlængde L_c	3,5 mm
Samlet længde L	38 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. \emptyset	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Frislibning af skaft Type FRST	209900 FRST
--------------------------------	-------------