

Garant**Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	5,5 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Midterforskydning L_3	2 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Samlet længde L	57 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Hovedlængde L_1	26 mm
ISO-kode holder	E08X SVJCR/L05
Halsbredde L_4	4 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26