

**Garant****Hurtigskifteborestang HM, højre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Artikelklasse	21P

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Samlet længde L	57 mm
ISO-kode holder	E08X SVLCR/L05
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Midterforskydning $L_3$	5 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Nyttedybde T	3 mm
Halsbredde $L_4$	6 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Plattestørrelse	5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26