

Garant**Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L ₄	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,2 mm
ISO-kode holder	E08X SVXCR/L05
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Midterforskydning L ₃	5 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Nyttedybde T	3 mm
Plattestørrelse	5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Indstillingsvinkel κ	113 grader
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26