

Garant**Hurtigskifteborestang HM, venstre, Skaft-Ø DS / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Artikelklasse	21P

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	9,2 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L_4	6 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Hovedlængde L_1	26 mm
ISO-kode holder	E08X SV95CR/L05
Midterforskydning L_3	5 mm
Samlet længde L	57 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 26

269028 26