



Fræsestiftsæt 5 dele, Z4 – middel, krydsfortandet, HM TiAlN, Antal fræsestifter: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	541470 5
GTIN	4027497473762
Artikelklasse	56L

Beskrivelse

Udførelse:

Sortimenter med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål.

Skaft-Ø 6 mm.

LUKAS-fræsestifter fremstilles udelukkende på moderne CNC-maskiner i meget effektive hårdmetaltyper med stor sejhed og maksimal skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere, ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540560 str. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Teknisk beskrivelse

Serie	Fortanding Z4
Skæremateriale	HM TiAlN

Belægning	TiAlN
Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	5
Produkttype	Fræsestift

Tilbehør

Fræsestift med belægningZ4 – fin, krydsfortandet Type C1020	540560 C1020
Fræsestift med belægningZ4 – fin, krydsfortandet Type M1020	540560 M1020
Fræsestift med belægningZ4 – fin, krydsfortandet Type A1020	540560 A1020
Fræsestift med belægningZ4 – fin, krydsfortandet Type F1020	540560 F1020
Fræsestift med belægningZ4 – fin, krydsfortandet Type D1009	540560 D1009