

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 35/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	68 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	22,45 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T

Cirkulær borefræsning a_p	2,5 mm
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Indvendig køling	ja
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Rampingvinkel α_{maks}	1,79 grader
Skær-Ø D_c	35 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------