

**Garant****Kopi- og planfræser, indekseret, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

**Bemærk:**

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Cirkulær borefræsning $a_p$	2,5 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	39,45 mm
Skær-Ø $D_c$	52 mm
Indvendig køling	ja
Holdeboring-Ø	22 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-30 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	1,02 grader
Vendeplatteskruesæt	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Antal skær Z	6
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
------------------------------------	----------