

**Garant****Fræsestift GARANT Master Uni – middel, HM, Type: M1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540220 M1020
GTIN	4062406586560
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvredegygtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Lav varmebelastning, forlænget standtid, forbedret spåntransport.**
- **Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**#fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejseømme samt overflader.

**Bemærk:**

Materialer med dårlig varmeledelse: reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	60 mm
Skaft-Ø	6 mm

Formbeskrivelse	Spidskegle
Hoved-Ø	10 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Fortandingstype	Ulige fortanding
Hovedlængde	20 mm
Serie	GARANT Master Uni
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		