

Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form bestykket mobil, Type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

987123 L

GTIN

Artikelklasse

9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsmaskiner. CLEANING Tower H-Form, asymmetrisk, er forsynet med 2 opsamlere til genbrugsmaterialer og papirrulleholder.

Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider \square 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

CLEANING Tower nr. 987103 str. L; 2 x nr. 987110 str. 45; 1 x str. 955499 str. W1.

Med 4 drejelige hjul, Ø 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103 str. W, 089105 str. W, 089127 str. W i Hoffmann-kataloget bind 2 eller i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde

690 mm

Højde	2290 mm
Bredde	750 mm
Hjul-Ø	125 mm
Dybde	750 mm
Bæreevne	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Vægt	115 kg
Nyttedybde	180/ 330 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Opsamler til genbrugsmaterialer, 45 l Rumindhold 45 l	987110 45
CLEANING Tower H-formmed hjul Type L	987103 L
Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
Holdesæt med papirrulleholder Type W1	955499 W1
UNI Line skydegreb Type 1	955496 1
CLEANING Tower H-formstationær Type L	987102 L
UNI Line piktogram Type CLEANING	955474 CLEANING