

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Ramplinglængde L for a_{maks}	9,94 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	2

Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Holdegevind M	M12
Rampingvinkel α_{maks}	4,83 grader
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2