

Garant**Kopi- og planfræser, indekseret, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Kopi- og planfræsere af nyeste generation. Indekserede rundvendeplatter sørger for stabile betingelser og sikrer platten mod utilsigtet fordrejning under brug. Den optimerede formlutning mellem vendeskærsplatten og platteholderen giver optimal processikkerhed.

Bemærk:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Cirkulær borefræsning a _p	4 mm
passende vendeskærsplatter	RPK.1204M0T
Indvendig køling	ja
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	72 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	82 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	4
Rampinglængde L for α_{maks}	26,94 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,79 grader
Skær- $\varnothing D_c$	42 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	219878 2
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	219878 3