



Filsæt med 2-komponent-skaft, 6 dele i rulletaske Metal/træ, Hugning 2, Længde uden angel: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	517417 250
GTIN	4009215192285
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i **robuste nylon-rulletasker**.

Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.

Hug 2 = forfil.

Med ergonomiske 2-komponent-kunststofskafter.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment **med 6 dele** med hhv. én **flad, halvrund- og rundraspe til træ** og en **flad, halvrund og rund fil til metal**.

Teknisk beskrivelse

Produktnavnsegenskab	Hugning 2
Behugning	2

Norm	DIN 7261
Antal enkeltfile	6
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Rundfil Længde uden angel 250 mm	514200 250
Halvrundfil Længde uden angel 250 mm	513200 250
Trærasp, rund Længde uden angel 250 mm	519370 250
Trærasp, fladstump Længde uden angel 250 mm	519300 250
Fladfil Længde uden angel 250 mm	510200 250
Trærasp, halvrund Længde uden angel 250 mm	519330 250