


Garant**Skaftfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191630 40
GTIN	4045197104090
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med flere skær. Endeflade gennemsnitligt fri.

Fordel:

Til fræsning med lav skærehøjde (hovedsageligt på endefladen).

Meget stabil takket være kort længde uden for maskinspindel.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Antal tænder Z	6
Skaft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	95 mm
Skærlængde L_c	32 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		